



## Uchwyt hydrauliczny Ø chwytu 40 mm, ØD1: 20 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	319752 20
GTIN	4062406254544
Klasa artykułu	31M

### Opis

#### Wykonanie:

Wyjątkowy zakres mocowania, mocuje chwyt h6 i h7. Oznaczenie laserowe na froncie oraz śruba regulacyjna na uchwycie umożliwiają łatwe i jednoznaczne ustawienie wytaczaka. Ze śrubą do regulacji długości. Nadaje się do chłodzenia wewnętrznego.

Elastyczna nasadka na każdym typie głowicy rewolwerowej.

#### Zalety:

- **Bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu i zwiększenie trwałości.**
- **Szybka i łatwa obsługa.**
- **Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.**
- **Doskonale centrowanie.**

#### Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania, pogłębiania, a także do stosowania wytaczaków.

wymiar A długości wysięgu: 19,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 46 mm

Ø D<sub>3</sub>: 40 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 69 mm

szerokość B: 56 mm

gwint M: 22

### Opis techniczny

gwint M	22
Ø mocowania D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
wymiar A długości wysięgu	19,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	46 mm
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	69 mm
szerokość B	56 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne