



Uchwyt hydrauliczny Ø chwytu 40 mm, ØD1: 25 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319752 25
GTIN	4062406254551
Klasa artykułu	31M

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowy zakres mocowania, mocuje chwyt h6 i h7. Oznaczenie laserowe na froncie oraz śruba regulacyjna na uchwycie umożliwiają łatwe i jednoznaczne ustawienie wytaczaka. Ze śrubą do regulacji długości. Nadaje się do chłodzenia wewnętrznego.

Elastyczna nasadka na każdym typie głowicy rewolwerowej.

Zalety:

- **Bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu i zwiększenie trwałości.**
- **Szybka i łatwa obsługa.**
- **Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.**
- **Doskonale centrowanie.**

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania, pogłębiania, a także do stosowania wytaczaków.

wymiar A długości wysięgu: 19,5 mm

Ø D₂: 46 mm

Ø D₃: 40 mm

Długość użyteczna L₁: 69 mm

szerokość B: 56 mm

gwint M: M27 × 1

Opis techniczny

Ø D ₃	40 mm
wymiar A długości wysięgu	19,5 mm
Długość użyteczna L ₁	69 mm
gwint M	M27 × 1
Ø mocowania D ₁	25 mm
Ø D ₂	46 mm
szerokość B	56 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne