

**Uchwyt hydrauliczny Ø wału 32 mm, ØD1: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319751 20
GTIN	4062406254520
Klasa artykułu	31M

Opis**Wykonanie:**

Wyjątkowy zakres mocowania, mocuje chwyty h6 i h7. Oznaczenie laserowe na froncie oraz śruba regulacyjna na uchwycie umożliwiają łatwe i jednoznaczne ustawienie wytaczaka. Ze śrubą do regulacji długości. Nadaje się do chłodzenia wewnętrznego.

Elastyczna nasadka na każdym typie głowicy rewolwerowej.

Zalety:

- **Bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu i zwiększenie trwałości.**
- **Szybka i łatwa obsługa.**
- **Szeroki zakres zastosowania dzięki tulejkom pośrednim.**
- **Doskonale centrowanie.**

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania, pogłębiania, a także do stosowania wytaczaków.

wymiar A długości wysięgu: 19,5 mm

Ø D₂: 41 mm

Ø D₃: 32 mm

Długość użyteczna L₁: 59 mm

szerokość B: 50 mm

gwint M: 22

Opis techniczny

Ø D ₂	41 mm
wymiar A długości wysięgu	19,5 mm
gwint M	22
Długość użyteczna L ₁	59 mm
Ø D ₃	32 mm
Ø mocowania D ₁	20 mm
szerokość B	50 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne