

HOLEX**Nożyce do blachy „Ideal”, z 2-komponentowym uchwytem, lewotnące, długość całkowita: 260mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	766043 260
GTIN	4062406254834
Klasa artykułu	72D

Opis**Wykonanie:**

Główka nożyc kuta matrycowo, ostrza hartowane indukcyjnie. Regulowane, przemysłowe złącze śrubowe, podwójne przełożenie dźwigni ze zintegrowaną sprężyną rozwierającą.

Z mikroząbkami. Główka nożyc ze **stali szlachetnej** (HRC 58-60), ramiona z blachy stalowej, niklowane. Uchwyt 2-komponentowy z miękkimi, przyczepnymi wkładkami. **Do cięcia:** blachy do 1,8 mm, blachy V2A do 1,2mm.

Zastosowanie:

Do cięcia w linii prostej i wycinania figur.

Opis techniczny

długość ostrzy	33 mm
długość całkowita	260 mm
rodzaj zastosowania	lewotnące
Rodzaj produktu	Nożyce