

 GRIDLINE**Stanowiska robocze mLevel z blatem bambusowym, Długość: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	920006 1000
GTIN	4062406254865
Klasa artykułu	91P

Opis**Wykonanie:**

Stanowisko robocze mLevel dostosowane do Państwa potrzeb. Klasyczna, ręczna regulacja wysokości co 25 mm za pomocą segmentów nóg ze śrubami ustalającymi. Regulacja obejmuje całe stanowisko pracy. Skala z dokładnymi wysokościami roboczymi na wewnętrznej powierzchni stołu ułatwia obsługę.

Powłoka lakiernicza:

Segment nóg – antracyt RAL 7016, **bez możliwości zmiany koloru.**

Kolumna podnośna z eloksalowanego aluminium, **bez możliwości zmiany koloru.**

Ściana boczna i tylna szary jasny RAL 7035 **lakierowane proszkowo, z możliwością zmiany koloru.**

Zakres regulacji wysokości (górną krawędź blatu) od–do: 750 - 1000 mm

szerokość: 1000 mm

głębokość: 800 mm

długość blatu: 1000 mm

głębokość blatu: 700 mm

grubość blatu: 50 mm

Opis techniczny

zasada regulacji wysokości	kompletna konstrukcja
grubość blatu	50 mm
wysokość minimalna	750 mm

płynna regulacja wysokości	nie
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci	nie
nośność	250 kg
Seria	Stanowisko robocze
długość blatu	1000 mm
głębokość blatu	700 mm
Zakres regulacji wysokości (górną krawędź blatu) od-do	750 - 1000 mm
Szerokość użytkowa podstawy	920 mm
szerokość	1000 mm
wysokość maksymalna	1000 mm
wys. całkowita	750 mm
wysokość użytkowa	710 mm
głębokość	800 mm
masa	60 kg
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości stanowiska pracy	750-1000 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie)	250 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	mechanicznie
grubość płyty	50 mm
kompensacja wysokości	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Stół warsztatowy z regulacją wysokości

Akcesoria

Zestaw środków czystości i olejów do pielęgnacji Typ 1	926403 1
--	----------