

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Oprawki do tulejek zaciskowych, bardzo smukłe, z chłodzeniem wewnętrznym, SK 40 A = 120, zakres mocowania: 1-6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300772 1-6
GTIN	4250261554132
Klasa artykułu	34F

Opis**Wykonanie:**

- stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane
- uchwyty przetoczone na twardo
- z otworem Balluffchip
- tulejka zaciskowa mocowana jest za pomocą śruby od tyłu przez tuleję, nie potrzeba nakrętek mocujących!

Zalety:

Bardzo smukła konstrukcja umożliwia obróbkę również trudno dostępnych części, np. w budowie narzędzi i form.

Duży zakres roboczy oraz zoptymalizowany kontur redukuje drgania. Chłodzenie za pośrednictwem tulejki zaciskowej przez narzędzie lub wzdłuż chwytu.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym według DIN 6499.

w dostawie:

Śruba mocująca i klucz z przetyczką.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308806,
klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835;

tulejki zaciskowe GARANT nr 309563,

tulejki zaciskowe ALBRECHT nr 309572 – 309573.

Strategia skrawania: HSC

Ø D₁: 10,1 mm

Ø D₂: 13,5 mm

Ø zewn. D: 42 mm

Długość użyteczna L₁: 20 mm

Opis techniczny

Ø zewn. D	42 mm
Długość użyteczna L ₁	20 mm
Ø D ₁	10,1 mm
zakres mocowania	1 - 6 mm
Ø D ₂	13,5 mm
adapter	SK 40 A = 120
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Akcesoria

Tulejki zaciskowe b. smukłe chłodzenie wewnętrzne nomin. Ø mocowania d 1 mm	309572 1
Tulejki zaciskowe b. smukłe chłodzenie wewnętrzne nomin. Ø mocowania d 2 mm	309572 2
Tulejki zaciskowe b. smukłe chłodzenie wewnętrzne nomin. Ø mocowania d 3 mm	309572 3
Tulejki zaciskowe b. smukłe chłodzenie wewnętrzne nomin. Ø mocowania d 4 mm	309572 4
Tulejki zaciskowe b. smukłe chłodzenie wewnętrzne nomin. Ø mocowania d 5 mm	309572 5
Tulejki zaciskowe b. smukłe chłodzenie wewnętrzne nomin. Ø mocowania d 6 mm	309572 6

Tulejki zaciskowe b. smukłe uszczelnione nomin. Ø mocowania d 1 mm	309573 1
Tulejki zaciskowe b. smukłe uszczelnione nomin. Ø mocowania d 2 mm	309573 2
Tulejki zaciskowe b. smukłe uszczelnione nomin. Ø mocowania d 3 mm	309573 3
Tulejki zaciskowe b. smukłe uszczelnione nomin. Ø mocowania d 4 mm	309573 4
Tulejki zaciskowe b. smukłe uszczelnione nomin. Ø mocowania d 5 mm	309573 5
Tulejki zaciskowe b. smukłe uszczelnione nomin. Ø mocowania d 6 mm	309573 6
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308825 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308835 40