

HOLEX®**DNMG 110404, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250666 HBT020
GTIN	4062406256296
Klasa artykułu	22D

Opis

DNMG 110404 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PF

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 330 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	PF
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,75 mm
Materiał ostrza 	HM
promień naroża	0,4 mm

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Gatunek	HBT020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 330 m/min
Zastosowanie główne	P
powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110404
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia