

**HOLEX®****SNMG 120408, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251267 HBT130
GTIN	4062406256593
Klasa artykułu	22D

**Opis**

SNMG 120408 HBT130 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 5 mmposuw  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
posuw $f$	0,12 - 0,45 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
liczba wymian/ostrzy	8
powłoka	TiCN
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Gatunek	HBT130
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
Łamacz wiórów	MM
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia