

HOLEX®**TNMG 160404, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251414 HBT130
GTIN	4062406256630
Klasa artykułu	22D

Opis

TNMG 160404 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MF

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,15 - 0,45 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Łamacz wiórów	MF
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4 mm
promień naroża	0,4 mm

powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
posuw f	0,15 - 0,45 mm/obr,
Materiał ostrza 	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	6
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia