

Garant**Płyta podciśnieniowa VAC-MAT, Typ: V1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	384910 V1
GTIN	4062406256463
Klasa artykułu	31E

Opis**Wykonanie:**

Wysokowytrzymałe aluminium, eloksalowane na kolor stalowoniebieski. W tym 2 otwory ZeroClamp 12M10 wymiar 200 mm.

w dostawie::

Końcówka węża (1×), łącznik (1×), zaślepki (7×), łapy mocujące (2×), wąż podciśnieniowy (1 m), maty VAC-MAT pomarańczowe (10×).

Wyp. dodatkowe:

Wytwornice podciśnienia nr 385010 – 385025.

wersja: System mocowania w punkcie zerowym

długość: 300 mm

szerokość: 200 mm

wysokość: 30 mm

Opis techniczny

długość	300 mm
wysokość	30 mm
szerokość	200 mm
wersja	System mocowania w punkcie zerowym

Rodzaj produktu

Płyta mocująca podciśnieniowa

Akcesoria

Pompy próżniowe Typ VP1	385010 VP1
Pompy próżniowe Typ VP2	385010 VP2
Pompy próżniowe Typ VP3	385010 VP3
Zespoły podciśnieniowe Typ VA1	385020 VA1
Zespoły podciśnieniowe Typ VA2	385020 VA2
Zespoły podciśnieniowe Typ VA3	385020 VA3
Zespoły podciśnieniowe Typ VA4	385020 VA4
Pompy powiet. z pierśc. wodnym Typ WR1	385025 WR1
Pompy powiet. z pierśc. wodnym Typ WR2	385025 WR2
Pompy powiet. z pierśc. wodnym Typ WR3	385025 WR3