

**Docisk głęboki, wysoki, Gwint: M12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375006 M12
GTIN	4059245237890
Klasa artykułu	37K

**Opis****Wykonanie:**

Wyjątkowo niska i zwarta konstrukcja. Ukośny klin prowadzący zapewnia efekt docisku.

**Zastosowanie:**

Do bocznego mocowania szczególnie niskich elementów na płycie przyrządu.

**Materiał:**

Stal ulepszana cieplnie.

szerokość B: 35 mm

skok mocowania: 5 mm

wysokość H: 38 mm

wysokość H<sub>1</sub>: 23 mm

siła mocowania: 20 kN

maks. moment dokręcania: 90 Nm

**Opis techniczny**

wysokość H	38 mm
skok mocowania	5 mm
siła mocowania	20 kN

wysokość H <sub>1</sub>	23 mm
maks. moment dokręcania	90 Nm
szerokość B	35 mm
materiał	Stal ulepszana cieplnie.
Rodzaj produktu	Imadło dociskające