

**Tulejka zaciskowa mechaniczna Mocowanie zewnętrzne, Ø zewn. D: 90 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	370126 90
GTIN	4059245292554
Klasa artykułu	37K

Opis**Wykonanie:**

- Do mocowania obrabianych elementów o złożonych konturach, do obróbki 5-stronnej.
- Minimalna długość odcinka zamocowania 2 mm.
- Skok mocowania 0,3 mm.

Materiał:

Wysokowytrzymałe aluminium.

w dostawie::

Pierścień zaciskowy do obróbki.

wysokość H: 35 mm

Maksymalna głębokość obróbki T: 15 mm

Opis techniczny

wersja	Mocowanie zewnętrzne
wysokość H	35 mm
Maksymalna głębokość obróbki T	15 mm
skok mocowania	0,3 mm
Rodzaj produktu	Tulejka zaciskowa mechaniczna

Aksesoria

Uchwyt na mechaniczne tulejki zaciskowe Ø zewn. D 90
mm

370125 90