

**HOLEX****Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne, HM, Typ: D1009****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	547250 D1009
GTIN	4062406255077
Klasa artykułu	52D

**Opis****Wykonanie:**

**Innowacyjna geometria zębów** umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre tworzenie wiórów i jakość powierzchni, małe nagrzewanie materiału (nie powstają naloty). Ø chwytu 6mm.

**Zastosowanie:**

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

**Opis techniczny**

długość całkowita	54 mm
Ø chwytu	6 mm
oznaczenie uzębienia	INOX
Stopień wielkości uzębienia	zgrubne
Ø główki	9,6 mm
opis kształtu	Kula
długość główki	8 mm
Seria	Uzębienie INOX
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Al / Mg	nadają się warunkowo		
INOX	nadają się		
Ti	nadają się warunkowo		
CuZn	nadają się warunkowo		