

**Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne, HM, Typ: G0820****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	547250 G0820
GTIN	4062406255084
Klasa artykułu	52D

**Opis****Wykonanie:**

**Innowacyjna geometria zębów** umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednocześnie **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre tworzenie wiórów i jakość powierzchni, małe nagrzewanie materiału (nie powstają naloty). Ø chwytu 6mm.

**Zastosowanie:**

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

**Opis techniczny**

Ø główki	8 mm
Stopień wielkości uzębienia	zgrubne
długość całkowita	64 mm
oznaczenie uzębienia	INOX
Ø chwytu	6 mm
opis kształtu	łukowy ostry
długość główki	19 mm
Seria	Uzębienie INOX
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Al / Mg	nadają się warunkowo		
INOX	nadają się		
Ti	nadają się warunkowo		
CuZn	nadają się warunkowo		