



Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniem chromowane, sześciokąt: 6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	627381 6
GTIN	7610733282920
Klasa artykułu	63D

Opis

Wykonanie:

Bardzo krótkie ramię o elastycznym kącie (90°– 100°), końcówka sferyczna o kącie przyłożenia do 30°. Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools.

Zalety:

Elastyczny kąt na krótkim ramieniu (90°– 100°).

90° do wprowadzenia: Możliwość stosowania również w trudno dostępnych miejscach.

100° do pracy: Wolna przestrzeń dla rąk gwarantuje wygodną i bezpieczną pracę.

Materiał:

Powierzchnia niklowana i chromowana.

materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools.

długość ramion: 191×19 mm

Opis techniczny

powierzchnia	chromowane
sześciokąt	6 mm
długość ramion	191×19 mm
materiał	Stop specjalny PB Swiss Tools.
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
końcówka sferyczna na ramieniu długim	tak
kąt 100 stopni	tak
ramię krótkie	tak

wersja długa

tak