



## Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniem lakierowane proszkowo, sześciokąt: 4 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 627382 4      |
| GTIN             | 7610733283088 |
| Klasa artykułu   | 63D           |

### Opis

#### Wykonanie:

Bardzo krótkie ramie o elastycznym kącie (90°– 100°), końcówka sferyczna o kącie przyłożenia do 30°. Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools.

#### Zaleta:

Elastyczny kąt na krótkim ramieniu (90°– 100°).

**90° do wprowadzenia:** Możliwość stosowania również w trudno dostępnych miejscach.

**100° do pracy:** Wolna przestrzeń dla rąk gwarantuje wygodną i bezpieczną pracę.

#### Materiał:

powierzchnia chromowana na niklu i **pokryta lakierem proszkowym**, łatwe wyszukiwanie właściwego rozmiaru dzięki kodowaniu barwą „Rainbow”.

materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools.

długość ramion: 154×13 mm

### Opis techniczny

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| długość ramion                        | 154×13 mm                      |
| sześciokąt                            | 4 mm                           |
| powierzchnia                          | lakierowane proszkowo          |
| materiał                              | Stop specjalny PB Swiss Tools. |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny                |
| końcówka sferyczna na ramieniu długim | tak                            |
| kąt 100 stopni                        | tak                            |

|               |     |
|---------------|-----|
| ramię krótkie | tak |
| wersja długa  | tak |