



## Klucze trzpieniowe 6-kątne 90°– 100°, długie, z końcówką sferyczną i krótkim ramieniem chromowane, sześciokąt: 5 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	627381 5
GTIN	7610733282913
Klasa artykułu	63D

### Opis

#### Wykonanie:

Bardzo krótkie ramie o elastycznym kącie (90°– 100°), końcówka sferyczna o kącie przyłożenia do 30°. Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools.

#### Zalety:

Elastyczny kąt na krótkim ramieniu (90°– 100°).

**90° do wprowadzenia:** Możliwość stosowania również w trudno dostępnych miejscach.

**100° do pracy:** Wolna przestrzeń dla rąk gwarantuje wygodną i bezpieczną pracę.

#### Materiał:

Powierzchnia niklowana i chromowana.

materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools.

długość ramion: 170×16 mm

### Opis techniczny

powierzchnia	chromowane
długość ramion	170×16 mm
sześciokąt	5 mm
materiał	Stop specjalny PB Swiss Tools.
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
końcówka sferyczna na ramieniu długim	tak
kąt 100 stopni	tak
ramię krótkie	tak

wersja długa

tak