

HOLEX®**Klucze płaskie, dwustronne, małe, rozwartość klucza: 7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	612205 7
GTIN	4062406260484
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Bardzo wąskie główki. Nierówna pozycja szczęk (15° i 75°), obustronnie równa rozwartość klucza.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 107 mm

maksymalna szerokość szczęki b1: 19,8 mm

maksymalna wysokość szczęki h: 4,6 mm

Opis techniczny

rozwartości kluczy	metryczne
maksymalna wysokość szczęki h	4,6 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	19,8 mm
długość klucza L	107 mm
rozwartość klucza 1	7 mm
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	75 stopni
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	Chromowanie na podłożu niklowym
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Aksesoria

Zestaw kluczy płaskich, dwustronnych, małych liczba
wkretaków 9

612405 9