

**Tkaninowa taśma klejąca Zestaw 4-elem., pomarańczowy, szer.xdł. (mm×m):
38X25****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 083611 38X25 |
| GTIN | 4042448168436 |
| Klasa artykułu | 08M |

Opis**Wykonanie:**

Taśma **tesa® 4671** ma wiskozowe podłoże, **nie odbija światła, jest fluorescencyjna** i nadaje się do niemal **każdego rodzaju zastosowania**. Można ją łatwo odrywać **ręcznie**, daje się **usuwać bez pozostawiania śladów**, przykleja się również na **nierównych powierzchniach** i **nadaje się do opisywania**.

Tkana taśma tesa® 4671 w neonowych kolorach umożliwia wykonywanie rozmaitych zadań – w szczególności polegających na znakowaniu różnych elementów lub związanych z branżą eventową – w bezpieczny i niezawodny sposób.

Dostępna we fluorescencyjnych, neonowych kolorach taśma tkana tesa® 4671 jest często stosowana przez specjalistów podczas imprez i do wyraźnego znakowania elementów przesuwanych. Nadaje się do rozmaitych zastosowań, takich jak: znakowanie, unieruchamianie, mocowanie lub łączenie. Taśmę tesa® 4671 można łatwo odrywać ręcznie i opisywać; nie odbija światła i daje się formować. Połączenie tkaniny z powłoką z akrylanu oraz masy klejącej z naturalnego kauczuku zapewnia wysoką odporność na ścieranie. Taśma tkana daje się usuwać bez pozostawiania resztek i jest dostępna w następujących kolorach: neonowy zielony, neonowy żółty, neonowy pomarańczowy oraz neonowy różowy.

wskazówka:

Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| oznaczenie producenta | 4671 |
| Rodzaj tkaniny | 120 siateczka |
| Z warstwą oddzielającą | nie |
| Magazyn – wilgotność powietrza | 50 - 70 % |
| materiał podłoża | płótno |
| Środek klejący | kauczuk naturalny |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 7 N/mm |
| Rozciągliwość | 9 % |
| odporne na temperaturę do | 140 °C |
| kolor | pomarańczowy |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne |
| długość | 25 m |
| szerokość | 38 mm |
| Grubość | 0,28 mm |
| temperatura przechowywania | 15 - 35 °C |
| Siła klejenia na stali | 0,35 N/mm |
| Atrybut nazwy produktu | pomarańczowy |
| Rodzaj produktu | Taśma samoprzylepna |