

**Tkaninowa taśma klejąca Zestaw 4-elem., zielone, szer.×dł. (mm×m): 38X25****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 083614 38X25  |
| GTIN             | 4042448168450 |
| Klasa artykułu   | 08M           |

**Opis****Wykonanie:**

Taśma **tesa® 4671** ma wiskozowe podłoże, **nie odbija światła, jest fluorescencyjna** i nadaje się do niemal **każdego rodzaju zastosowania**. Można ją łatwo odrywać **ręcznie**, daje się **usuwać bez pozostawiania śladów**, przykleja się również na **nierównych powierzchniach** i **nadaje się do opisywania**.

Tkana taśma tesa® 4671 w neonowych kolorach umożliwia wykonywanie rozmaitych zadań – w szczególności polegających na znakowaniu różnych elementów lub związanych z branżą eventową – w bezpieczny i niezawodny sposób.

Dostępna we fluorescencyjnych, neonowych kolorach taśma tkana tesa® 4671 jest często stosowana przez specjalistów podczas imprez i do wyraźnego znakowania elementów przesuwanych. Nadaje się do rozmaitych zastosowań, takich jak: znakowanie, unieruchamianie, mocowanie lub łączenie. Taśmę tesa® 4671 można łatwo odrywać ręcznie i opisywać; nie odbija światła i daje się formować. Połączenie tkaniny z powłoką z akrylanu oraz masy klejącej z naturalnego kauczuku zapewnia wysoką odporność na ścieranie. Taśma tkana daje się usuwać bez pozostawiania resztek i jest dostępna w następujących kolorach: neonowy zielony, neonowy żółty, neonowy pomarańczowy oraz neonowy różowy.

**wskazówka:**

Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.

**Opis techniczny**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| oznaczenie producenta          | 4671                |
| Z warstwą oddzielającą         | nie                 |
| Środek klejący                 | kauczuk naturalny   |
| Rodzaj tkaniny                 | 120 siateczka       |
| Rozciągliwość                  | 9 %                 |
| materiał podłoża               | plótno              |
| Siła klejenia na stali         | 0,35 N/mm           |
| temperatura przechowywania     | 15 - 35 °C          |
| szerokość                      | 38 mm               |
| kolor                          | zielone             |
| Magazyn – wilgotność powietrza | 50 - 70 %           |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej    | jednostronne        |
| długość                        | 25 m                |
| Wytrzymałość na rozciąganie    | 7 N/mm              |
| odporne na temperaturę do      | 140 °C              |
| Grubość                        | 0,28 mm             |
| Atrybut nazwy produktu         | zielone             |
| Rodzaj produktu                | Taśma samoprzylepna |