

Garant
Rozwiertaki NC, bez powłoki, Ø nom. DC: 1,4 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	162951 1,4
GTIN	4062406263690
Klasa artykułu	110

Opis
Wykonanie:

Rozwiertaki szlifowane w tolerancji wg zamówienia.

wskazówka:

Dla **tolerancji H7** zob. nr 162900 i 163000.

Dla rozwiertaków stopniowanych co 1/100 zob. nr 162902.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 3

zakres Ø: 1,33 - 1,41 mm

długość ostrzy L_c: 8 mm

Długość wysięgu L₁: 15 mm

długość całkowita L: 40 mm

Liczba ostrzy Z: 3

Ø chwytu D_s: 2 mm

Opis techniczny

Ø nom. D _c	1,4 mm
długość ostrzy L _c	8 mm
długość całkowita L	40 mm
zakres Ø	1,33 - 1,41 mm
tolerancje chwytu	h6
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,1 mm/obr,
Długość wysięgu L ₁	15 mm
Ø chwytu D _s	2 mm

Liczba ostrzy Z	3
Maksymalna \varnothing ostrza	8 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	DIN 1835 A z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami