

Garant**Rozwiertaki NC bardzo długie H7, bez powłoki, Ø nom. DC: 4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	162971 4
GTIN	4062406264291
Klasa artykułu	110

Opis**Wykonanie:**

Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową. szlifowane na gotowo, tolerancja H7.

Zastosowanie:

Szczególnie do głęboko położonych otworów.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze nieprzelotowym i przelotowym

Tolerancja Ø otworu: H7

Liczba ostrzy Z: 6

Tolerancja Ø otworu: H7

długość ostrzy L_c : 19 mm

Długość wysięgu L_1 : 134 mm

długość całkowita L: 160 mm

Liczba ostrzy Z: 6

Ø chwytu D_s : 4 mm

Opis techniczny

Wymiar górny ostrza	0,01 mm
Wymiar dolny ostrza	0,005 mm
długość ostrzy L_c	19 mm
Ø chwytu D_s	4 mm
zalecana Ø otworu w stali < 750 N/mm ²	3,9 mm
Długość wysięgu L_1	134 mm
Ø nom. D_c	4 mm
Liczba ostrzy Z	6

posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,1 mm/obr,
tolerancje chwytu	h6
Tolerancja Ø otworu	H7
długość całkowita L	160 mm
Maksymalna Ø ostrza	19 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	DIN 1835 A z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami