

Garant
Rozwiertaki NC bardzo długie H7, bez powłoki, Ø nom. DC: 3 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	162971 3
GTIN	4062406264567
Klasa artykułu	110

Opis
Wykonanie:

Z długimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową. szlifowane na gotowo, tolerancja H7.

Zastosowanie:

Szczególnie do głęboko położonych otworów.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze nieprzelotowym i przelotowym

Tolerancja Ø otworu: H7

Liczba ostrzy Z: 6

Tolerancja Ø otworu: H7

długość ostrzy L_c: 15 mm

Długość wysięgu L₁: 99 mm

długość całkowita L: 120 mm

Liczba ostrzy Z: 6

Ø chwytu D_s: 3 mm

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	6
Długość wysięgu L ₁	99 mm
Wymiar górny ostrza	0,008 mm
Ø chwytu D _s	3 mm
Ø nom. D _c	3 mm
zalecana Ø otworu w stali < 750 N/mm ²	2,9 mm
długość ostrzy L _c	15 mm
Tolerancja Ø otworu	H7

długość całkowita L	120 mm
tolerancje chwytu	h6
Wymiar dolny ostrza	0,004 mm
posuw f w stali < 750 N/mm ²	0,1 mm/obr,
Maksymalna Ø ostrza	15 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne	nie
chwyt	DIN 1835 A z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami