

Głowice skrawające, lewe, System / wielkość płyty: QC/23**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264835 QC/23
GTIN	
Klasa artykułu	29D

Opis techniczny

przesunięcie osi	15 mm
System	QC
długość całkowita	22 mm
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SDQCL
Seria	Głowice skrawające
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	26 mm
śruba mocująca płytki obracane	269023 2
Kąt przyłożenia	107,5 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
miejsce połączenia / podziału	20 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cN·m

659906 500

Groty Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruba mocująca

269432