

Głowice do wytaczaków, lewe, System / wielkość płyty: QC/33**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264835 QC/33
GTIN	4251414902916
Klasa artykułu	29D

Opis**Pasuje do :**

Chwyty wytaczaków nr 264890 / 4894 / 4900.

wskazówka:

Połączenie wszystkich głowic do ostrzy systemu QC ze wszystkimi uchwytami wytaczaków systemu QC (niezależnie od \varnothing chwytu).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SIL

pasująca wymienna płytką skrawająca: 16

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 26 mm

Przesunięcie osi L_3 : 15 mm

Opis techniczny

Miejsce połączenia / podziału	20 mm
długość całkowita L	22 mm

Kąt przyłożenia	93 stopni
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	26 mm
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SIL
pasująca wymienna płytki skrawająca	16
Przesunięcie osi L_3	15 mm
śruba mocująca płytki obracane	269023 2
System	QC
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

śruba mocująca	269432
Śruby mocujące Typ 2	269023 2