

SWISS TOOLS

## Głowice skrawające, lewe, System / wielkość płyty: ST/6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	264827 ST/6
GTIN	
Klasa artykułu	29D

### Opis

#### Pasuje do :

Chwyty wytaczaków **nr 320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SCLCL

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 1204..

Kąt przyłożenia: 95 stopni

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 32 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 17 mm

### Opis techniczny

$\varnothing$ chwytu	25 mm
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 1204..
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SCLCL

minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	32 mm
Przesunięcie osi $L_3$	17 mm
wielk. płytki	12 mm
długość całkowita L	35 mm
Kąt przyłożenia	95 stopni
części zamienne	320620 2
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

---

## Akcesoria

Śruby Torx nr 2 Typ 2	320620 2
-----------------------	----------