

SWISS TOOLS

Główce wytaczaków, prawe, System / wielkość płyty: ST/10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	264826 ST/10
GTIN	
Klasa artykułu	29D

Opis

Pasuje do :

Korpusy wytaczaków nr **320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 32 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SDQCR

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

Kąt przyłożenia: 107,5 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 40 mm

Przesunięcie osi L_3 : 22 mm

Opis techniczny

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SDQCR
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
śruba mocująca płytki obracane	320624 2
\varnothing chwytu	32 mm
długość całkowita L	35 mm

pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 11T3..
Przesunięcie osi L ₃	22 mm
wielk. płytki	11 mm
Miejsce połączenia / podziału	32 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	40 mm
Kąt przyłożenia	107,5 stopni
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Śruby Torx nr 2 Typ 2	320624 2
-----------------------	----------