

SWISS TOOLS

Głowice skrawające, lewe, System / wielkość płyty: ST/10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	264827 ST/10
GTIN	
Klasa artykułu	29D

Opis

Pasuje do :

Chwyty wytaczaków nr **320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 32 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SDQCL

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

Kąt przyłożenia: 107,5 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 40 mm

Przesunięcie osi L_3 : 22 mm

Opis techniczny

Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
Miejsce połączenia / podziału	32 mm
śruba mocująca płytki obracane	320624 2
Przesunięcie osi L_3	22 mm
\varnothing chwytu	32 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SDQCL
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 11T3..
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	40 mm
długość całkowita L	35 mm
wielk. płytki	11 mm
Kąt przyłożenia	107,5 stopni
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Śruby Torx nr 2 Typ 2

320624 2