

 GRIDLINE

Obudowa 16G z drzwiczkami z ogranicznikiem lewym, do samodzielnego wyposażenia w szuflady, 12×20G, Wysokość / wysokość drzwiczek: 700/525 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	927422 700/525
GTIN	4062406264970
Klasa artykułu	9GG

Opis

Wykonanie:

Do prowadnic szuflad rozmieszczonych co 20 mm. Szuflady zamykane centralnie **zamkiem patentowym**.

Drzwiczki z ogranicznikiem lewym.

Wyposażenie:

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus jasnoszary RAL 7035, drzwiczki antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo**.

wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę, aby suma wysokości czoł szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu bloku szuflad.

Rozm. 600/425 i 700/525 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

szerokość: 400 mm

głębokość: 650 mm

szerokość użytkowa: 350 mm

wysokość użytkowa szuflad: 75 mm

wysokość drzwiczek: 525 mm

masa: 20 kg

Opis techniczny

głębokość w G	20
wysokość drzwiczek	525 mm
szerokość	400 mm
szerokość użytkowa	350 mm
wysokość użytkowa szuflad	75 mm
głębokość	650 mm
szerokość w G	12
masa	20 kg
Grubość materiału	1 mm
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	12×20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego do samodzielnego wyposażenia

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
--	-------------