

Garant GRIDLINE

Obudowa 24G z drzwiami z lewymi zawiasami, Wysokość/liczba szuflad: 600**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927617 600
GTIN	4062406265038
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowy szuflad o stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, onośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

drzwi z zawiasami po lewej stronie.

Umieszczenie:

Wysokość drzwiczek mm: 525

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Rozm. 600 i 700 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: Uchwyt zaciskowy

wysokość: 600 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 650 mm

wysokość użytkowa: 525 mm

szerokość użytkowa: 550 mm

szerokość użytkowa szuflad: 500 mm

Opis techniczny

szerokość użytkowa	550 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość	650 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość	600 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
wysokość użytkowa	525 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	Uchwyt zaciskowy
wysokość	600 mm
masa	26 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
--	-------------