

Garant GRIDLINE

Obudowa 24G zdrzwiami z lewymi zawiasami, Wysokość/liczba szuflad: 700**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 927617 700 |
| GTIN | 4062406265045 |
| Klasa artykułu | 9GG |

Opis**Wykonanie:**

Obudowy szuflad o stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, onośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

drzwi z zawiasami po lewej stronie.

Umieszczenie:

Wysokość drzwiczek mm: 625

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Rozm. 600 i 700 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: Uchwyt zaciskowy

wysokość: 700 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 650 mm

wysokość użytkowa: 625 mm

szerokość użytkowa: 550 mm
szerokość użytkowa szuflad: 500 mm

Opis techniczny

| | |
|--|---|
| głębokość użytkowa szuflad | 500 mm |
| wysokość | 700 mm |
| szerokość | 600 mm |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | Uchwyt zaciskowy |
| głębokość użytkowa szuflad w G | 20 |
| szerokość użytkowa szuflad w G | 20 |
| szerokość użytkowa szuflad | 500 mm |
| masa | 28 kg |
| głębokość | 650 mm |
| wysokość użytkowa | 625 mm |
| szerokość użytkowa | 550 mm |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % |
| Kąt rozwarcia drzwi | 180 stopni |
| Zamek patentowy | wkładka modułowa |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Rodzaj produktu | Obudowa stołu warsztatowego |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12 | 914226 KO12 |
|--|-------------|