

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie, sześciokąt: 4 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631709 4
GTIN	4062406265090
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.  
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

**Norma:**

**DIN 7422**

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 12,5 mm

długość: 36 mm

**Opis techniczny**

Ø po stronie napędu	12,5 mm
sześciokąt	4 mm
długość	36 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

