

**Garant****Nasadki wkrętakowe do śrub płaskich, 1/4 cala, szerokość grotu: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631609 8
GTIN	4062406265168
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 12,5 mm

długość: 36 mm

grubość grotu: 1,2 mm

**Opis techniczny**

długość	36 mm
grubość grotu	1,2 mm
Ø po stronie napędu	12,5 mm
szerokość grotu	8 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

