



Nasadka wkrętakowa 6-kątna 1/4 cala, z końcówką sferyczną długie, sześciokąt: 5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	631739 5
GTIN	4062406265236
Klasa artykułu	61A

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal
Ø po stronie napędu: 12,5 mm
długość: 100 mm

Opis techniczny

sześciokąt	5 mm
Ø po stronie napędu	12,5 mm
długość	100 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
z końcówką sferyczną	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

