



Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala długie, profil Torx®: TX40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	637549 TX40
GTIN	4062406265519
Klasa artykułu	61A

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

DIN 3120.

Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Wymiary profilu A: 6,6 mm

Ø po stronie napędu: 17,5 mm

długość: 107 mm

Opis techniczny

długość	107 mm
Ø po stronie napędu	17,5 mm
profil Torx®	TX40
Wymiary profilu A	6,6 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

