



Nasadka wkrętakowa 6-kątna 1/4 cala, z końcówką sferyczną długie, sześciokąt: 4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	631739 4
GTIN	4062406265229
Klasa artykułu	61A

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 12,5 mm

długość: 100 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	12,5 mm
sześciokąt	4 mm
długość	100 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
z końcówką sferyczną	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

