



Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa z końcówką sferyczną, sześciokąt: 6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	643439 6
GTIN	4062406265557
Klasa artykułu	61A

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

Zastosowanie:

Do pracy pod kątem do 25°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 23,5 mm

długość: 140 mm

Opis techniczny

sześciokąt	6 mm
długość	140 mm
Ø po stronie napędu	23,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
materiał	stal chromowo-wanadowa
z końcówką sferyczną	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

