

SWISS TOOLS

Główce wytaczaków, prawe, System / wielkość płyty: ST/11



Dane zamówienia

Numer katalogowy	264826 ST/11
GTIN	
Klasa artykułu	29D

Opis

Pasuje do :

Korpusy wytaczaków **nr 320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SDQCR

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

Kąt przyłożenia: 107,5 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 50 mm

Przesunięcie osi L_3 : 27 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	27 mm
wielk. płytki	11 mm
\varnothing chwytu	40 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SDQCR

pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 11T3..
długość całkowita L	40 mm
śruba mocująca płytki obracane	320624 2
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	50 mm
Kąt przyłożenia	107,5 stopni
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Śruby Torx nr 2 Typ 2	320624 2
-----------------------	----------