

SWISS TOOLS

Głowice wytaczaków, prawe, System / wielkość płyty: ST/12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	264826 ST/12
GTIN	
Klasa artykułu	29D

Opis

Pasuje do :

Korpusy wytaczaków nr **320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SDUCR

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 32 mm

Przesunięcie osi L_3 : 17 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	35 mm
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
\varnothing chwytu	25 mm
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SDUCR
śruba mocująca płytki obracane	320624 2

pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	32 mm
wielk. płytki	11 mm
Przesunięcie osi L_3	17 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
Kąt przyłożenia	93 stopni
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Śruby Torx nr 2 Typ 2	320624 2
-----------------------	----------