

SWISS TOOLS

**Głowice wytaczaków, prawe, System / wielkość płyty: ST/14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264826 ST/14
GTIN	
Klasa artykułu	29D

**Opis****Pasuje do :**Korpusy wytaczaków **nr 320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SDUCR

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 50 mmPrzesunięcie osi  $L_3$ : 27 mm**Opis techniczny**

minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	50 mm
$\varnothing$ chwytu	40 mm
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SDUCR
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	40 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	27 mm
śruba mocująca płytki obracane	320624 2
Kąt przyłożenia	93 stopni
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

---

## Akcesoria

Śruby Torx nr 2 Typ 2	320624 2
-----------------------	----------