

SWISS TOOLS

Głowice wytaczaków, prawe, System / wielkość płyty: ST/15



Dane zamówienia

Numer katalogowy	264826 ST/15
GTIN	
Klasa artykułu	29D

Opis

Pasuje do :

Korpusy wytaczaków **nr 320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SVQBR

pasująca wymienna płytka skrawająca: VB.. 1103..

Kąt przyłożenia: 107,5 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 32 mm

Przesunięcie osi L_3 : 17 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	17 mm
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SVQBR
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	32 mm
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	35 mm

śruba mocująca płytki obracane	320624 2
pasująca wymienna płytka skrawająca	VB.. 1103..
Ø chwytu	25 mm
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
Kąt przyłożenia	107,5 stopni
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Śruby Torx nr 2 Typ 2	320624 2
-----------------------	----------