

SWISS TOOLS

Głowice skrawające, lewe, System / wielkość płyty: ST/14**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264827 ST/14
GTIN	
Klasa artykułu	29D

Opis**Pasuje do :**Chwyty wytaczaków **nr 320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SDUCL

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 50 mmPrzesunięcie osi L_3 : 27 mm**Opis techniczny**

śruba mocująca płytki obracane	320624 2
długość całkowita L	40 mm
wielk. płytki	11 mm
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
Przesunięcie osi L_3	27 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SDUCL
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	50 mm
\varnothing chwytu	40 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 11T3..
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
Kąt przyłożenia	93 stopni
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Śruby Torx nr 2 Typ 2

320624 2