

SWISS TOOLS

Głowice skrawające, lewe, System / wielkość płyty: ST/15



Dane zamówienia

Numer katalogowy	264827 ST/15
GTIN	
Klasa artykułu	29D

Opis

Pasuje do :

Chwyty wytaczaków **nr 320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SVQBL

pasująca wymienna płytka skrawająca: VB.. 1103..

Kąt przyłożenia: 107,5 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 32 mm

Przesunięcie osi L_3 : 17 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	VB.. 1103..
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
wielk. płytki	11 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
Przesunięcie osi L_3	17 mm

Ø chwytu	25 mm
śruba mocująca płytki obracane	320624 2
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SVQBL
długość całkowita L	35 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	32 mm
Kąt przyłożenia	107,5 stopni
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Śruby Torx nr 2 Typ 2	320624 2
-----------------------	----------