

SWISS TOOLS

Głowice skrawające, lewe, System / wielkość płyty: ST/12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	264827 ST/12
GTIN	
Klasa artykułu	29D

Opis

Pasuje do :

Chwyty wytaczaków nr **320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SDUCL

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 32 mm

Przesunięcie osi L_3 : 17 mm

Opis techniczny

Miejsce połączenia / podziału	25 mm
\varnothing chwytu	25 mm
Przesunięcie osi L_3	17 mm
śruba mocująca płytki obracane	320624 2
wielk. płytki	11 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SDUCL
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	32 mm
długość całkowita L	35 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
Kąt przyłożenia	93 stopni
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Śruby Torx nr 2 Typ 2	320624 2
-----------------------	----------