

**Narzynki do gwintów lewych, M-LH: M42****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	140620 M42
GTIN	4062406266196
Klasa artykułu	11K

Opis**Wykonanie:**

Obwód zamknięty z nacięciem;

ścięcie 1 3/4 zwoju.

kierunek skrawania: lewe

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

skok: 4,5 mm

Ø zewnętrzna: 90 mm

wysokość: 36 mm

Opis techniczny

wysokość	36 mm
Ø zewnętrzna	90 mm
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
skok	4,5 mm
wielkość gwintu	M42
Rodzaj gwintu	M-LH

Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
norma	EN 22568
kierunek skrawania	lewe