

Garant**Nóż do dłutowania dla czworokątnych płytek skrawających Ø D1 32 mm, od czworokąta: 38 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290334 38
GTIN	4062406352301
Klasa artykułu	21U

Opis**wskazówka:**

<div>

- w centrach obróbkowych należy stosować do kontroli orientacji wrzeciona przyrząd ustawczy nr 290397 oraz czujnik zegarowy
- w tokarkach bez osi Y należy używać do dokładnego ustawienia współrzędnej Y tulejkę mimośrodową nr 290391-290393.

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L₁: 100 mm

odpowiednie do kluczy czworokątnych: 38 - 50 mm

Długość użyteczna L₁: 140 mmØ uchwyty płytki D₂: 35 mmPrzesunięcie osi L₃: 20,5 mmMinimalna Ø otworu wstępnego D_{min}: 38,5 mm

śruba: 290399 3

Opis techniczny

Ø uchwyty płytki D ₂	35 mm
Przesunięcie osi L ₃	20,5 mm
Ø chwytu	32 mm
odpowiednie do kluczy czworokątnych	38 - 50 mm
Minimalna Ø otworu wstępnego D _{min}	38,5 mm

Długość użyteczna L ₁	140 mm
śruba	290399 3
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L ₁	100 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego