

**Uniwersalne wiertła z płytkami z węglików spiekanych HM,, Ø wiertła: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	787040 12
GTIN	9002741152087
Klasa artykułu	76G

Opis**Wykonanie:**

płytką z węglików spiekanych, szlifowana ze wszystkich stron ściernicą diamentową, z bardzo ostrymi i twardymi ostrzami. Opatentowany, poczwórny profil stopniowy do szybkiego odprowadzania pyłu.

Zastosowanie:

Precyzyjne wiercenie w glazurze, murze i betonie, metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.

wskazówka:

Stosować tylko do wiertarek nieudarowych!

chwyt: chwyt walcowy

długość linii śrubowej: 90 mm

długość całkowita: 150 mm

Opis techniczny

długość linii śrubowej	90 mm
długość całkowita	150 mm
Ø wiertła	12 mm
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	wiercenie bez udaru
chwyt	chwyt walcowy
Rodzaj produktu	Wiertło uniwersalne

