

Garant**Pistolet wydmuchowy AIR, Typ: AIR****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080122 AIR
GTIN	4062406270667
Klasa artykułu	01A

Opis**Wykonanie:**

Wysokiej jakości pistolet wydmuchowy na sprężone powietrze o niezwykle ergonomicznym kształcie, odpornej na zarysowania powierzchni oraz odporności na działanie rozpuszczalników, przeznaczony do zastosowań uniwersalnych. Łatwa eksploatacja **dysz wymiennych**. Obrotowa głowica z szybkim zamknięciem zostaje odblokowana, chwyt w różnych położeniach.

w dostawie::

Pistolet wydmuchowy ze stalową złączką rozm. 1/4 cala, 7-elem. zestaw dysz nr 080124 rozm. AIR.

wskazówka:

Odpowiedni uchwyt pistoletu wydmuchowego zob. nr 080260 wielk. H1 i nr 955750. Pojedyncze dysze patrz nr 080126.

Opis techniczny

maks. ciśnienie robocze	15 bar
wydajność przepływu przy 6 bar	330 l/min
Rodzaj produktu	Pistolet

Akcesoria

Dysza zamiennado pistoletu wydmuchowego AIR Typ 7	080126 7
Dysza zamiennado pistoletu wydmuchowego AIR Typ 4	080126 4
Dysza zamiennado pistoletu wydmuchowego AIR Typ 6	080126 6
Dysza zamiennado pistoletu wydmuchowego AIR Typ 1	080126 1
Dysza zamiennado pistoletu wydmuchowego AIR Typ 3	080126 3
Uchwyt do pistoletu pneumatycznego Easyfix Typ 1	955750 1
Dysza zamiennado pistoletu wydmuchowego AIR Typ 2	080126 2
Dysza zamiennado pistoletu wydmuchowego AIR Typ 5	080126 5