

**HOLEX®****Ściernice wachlarzowe włóknina / płótno, zgrubny, Ø główki×szerokość główki: 30X20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554910 30X20
GTIN	4062406272197
Klasa artykułu	52E

**Opis****Wykonanie:**

Wachlarzowate rozmieszczenie lametek wokół osi narzędzia. Kombinacja z płótnem ściernym **wzmacnia efekt ścierny** włókniny. Średnica chwytu 6 mm.

**Zastosowanie:**

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: A

porównanie ziarnistości: 100 / 80

zalecana prędkość obrotowa: 7500 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 14000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

Ø główki	30 mm
Ø chwytu	6 mm
zalecana prędkość obrotowa	7500 min <sup>-1</sup>
maksymalna prędkość obrotowa	14000 min <sup>-1</sup>
szerokość główki	20 mm

oznaczenie ziarnistości	A
porównanie ziarnistości	100 / 80
ziarnistość	zgrubny
Atrybut nazwy produktu	zgrubny
Rodzaj produktu	Ściernice wachlarzowe,