

Garant GRIDLINE

**Obudowa 16G z drzwiami z lewymi zawiasami i szufladami, 12×20G,
Wysokość/liczba szuflad: 800/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927307 800/2
GTIN	4062406272432
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowy szuflad w stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem** z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Drzwiczki z ogranicznikiem lewym.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75

Wysokość drzwiczek mm: 525

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Rozm. 600 i 700 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20

wysokość: 800 mm

szerokość: 400 mm

głębokość: 650 mm
 wysokość użytkowa: 700 mm
 szerokość użytkowa: 350 mm
 szerokość użytkowa szuflad: 300 mm

Opis techniczny

szerokość	400 mm
wysokość	800 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
szerokość użytkowa szuflad	300 mm
wysokość użytkowa	700 mm
Liczba szuflad	2
szerokość użytkowa szuflad w G	12
szerokość użytkowa	350 mm
obudowa otwarta od góry (jako podstawa stołu warsztatowego)	tak
masa	41,3 kg
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość	650 mm
Grubość materiału	1 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	12×20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego

Aksesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12

914226 KO12